

Conductor de cobre aislado



CARACTERÍSTICAS

El conductor de cobre aislado es compacto, por eso el diámetro es más pequeño que el del conductor de cobre aislado convencional

El aislamiento verde y amarillo protege los trenzados del conductor

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tipo de conductor	Tamaño del conductor	Número de conductores	Diámetro del cable
ICECH185C		Copper, Policloruro de vinilo	Concéntrico, compactado	185 mm ² varados	37	2.67mm
ICECH240C		Copper, Policloruro de vinilo	Concéntrico, compactado	240 mm ² varados	37	2.67mm
ICECH25	198050	Copper, Policloruro de vinilo	Concéntrico, no compactado	25 mm ² varados	7	2.27mm
ICECH50C		Copper, Policloruro de vinilo	Concéntrico, compactado	50 mm ² varados	10	2.67mm
ICECH70C		Copper, Policloruro de vinilo	Concéntrico, compactado	70 mm ² varados	14	2.67mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tipo de conductor	Tamaño del conductor	Número de conductores	Diámetro del cable
ICECH95C		Copper, Policloruro de vinilo	Concéntrico, compactado	95 mm ² varados	19	2.67mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Rango de diámetro del cable	Diámetro exterior (OD)	Longitud de cable	Espesor del aislamiento	Peso por unidad
ICECH185C		15.85 mm	19.85 mm	500m	1 mm	1050 kg
ICECH240C		18.25 mm	22.65 mm	500m	1 mm	1365 kg
ICECH25	198050	5.9 mm	8.3 mm	50m	1 mm	13 kg
ICECH50C		8.15 mm	10.95 mm	50m	1 mm	26 kg
ICECH70C		9.65 mm	12.45 mm	500m	1 mm	360 kg
ICECH95C		11.35 mm	14.55 mm	500m	1 mm	490 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las dimensiones del diámetro externo son aproximadas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.