


Kit de unión de conector de vía ferroviaria nVent ERICO Cadweld Plus, varias patillas



El kit de unión de conector de vía ferroviaria nVent ERICO Cadweld Plus con varias patillas se debe soldar en la red de la vía en el eje neutro. El kit contiene todos los componentes necesarios para establecer una conexión de unión soldada a la red de la vía. Para garantizar la integridad de la conexión, la instalación se debe realizar con material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus. El conector de vía con varias patillas se ha desarrollado para permitir múltiples conexiones en espacios reducidos, manteniendo la integridad de la vía.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona varios puntos de conexión a través de una conexión de vía

Conexión nVent ERICO Cadweld mecanizada

Reduce la mano de obra y el tiempo de mantenimiento en la vía

Conexiones sencillas en zonas de mucha circulación

Resistencia eléctrica constante

Resistencia a la corrosión superior

Instalación fácil, que requiere una formación mínima por parte del instalador

Equipo de instalación sencillo y muy portátil

Se puede utilizar en vías antiguas, desgastadas o nuevas

Disponible como solución única de unión o incorporado a un kit de unión que incluye todas las piezas necesarias para facilitar la manipulación en el lugar de trabajo

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre Magnesio

Acabado: Estañado

Table 1/2


Número de catálogo	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Tamaño del conductor del conector	Diámetro (Ø)	Discos de esmerilado incluidos	Longitud (L)
--------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------

SBSTB3E2CR7 CWP	Pestaña	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	4.8 mm	Sí	50.8mm
SBSTB3S2CR7 CWP	Pestaña	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	4.8 mm	Sí	50.8mm

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Longitud total (uds. métricas)	Abrazadera de mango
SBSTB3E2CR7CWP	114.3 mm	114.3 mm	190.5mm	C105B x 2, se vende por separado
SBSTB3S2CR7CWP	63.5 mm	101.6 mm	177.8mm	C105B x 2, se vende por separado

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE