

Mordaza de puesta a tierra de tubo de agua/gas



nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Bronce al silicio de alta resistencia

Se usa para conectar conductores de cobre a tubos metálicos de agua, varillas de puesta a tierra o tubos de gas flexible (CSST) con conexiones de latón hexagonales

Cumple con los requerimientos de la edición 2009 de NFPA® 54, NFGC® (Código de gas combustible nacional) and NEC® (Código eléctrico nacional) para unir sistemas de tubería de gas con tubos de acero inoxidable corrugados (corrugated stainless steel tubing, CSST) al conductor de puesta a tierra del sistema eléctrico del edificio

Versión SH para aplicaciones en exteriores

ESPECIFICACIONES

Material: Bronce de silicio


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Para uso en exteriores	Tamaño de tubería, nominal (Ø)	Tamaño de tubería, real (Ø)	Ancho hexagonal (W)	Tamaño del conductor
CWP1J	710261	No	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	25.4 - 31.75 mm	#10 Sólido - #2 Sólido, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded

Número de catálogo	Número de artículo	Para uso en exteriores	Tamaño de tubería, nominal (Ø)	Tamaño de tubería, real (Ø)	Ancho hexagonal (W)	Tamaño del conductor
CWP1JSH		Sí	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	25.4 - 31.75 mm	#10 Sólido - #2 varado, 6 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded
CWP2JSH		Sí	1 1/4" - 2"	31.8 - 50.8 mm	38.1 - 54 mm	#10 Sólido - #2 varado, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded
CWP2J	710263	No	1 1/4" - 2"	31.8 - 50.8 mm	38.1 - 54 mm	#10 Sólido - #2 varado, 6 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded
CWP3J		No	2 1/2" - 4"	63.5 - 101.6 mm	63.5 - 79.4 mm	#10 Sólido - #4 varado, 6 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded
CWP3JSH		Sí	2 1/2" - 4"	63.5 - 101.6 mm	63.5 - 79.4 mm	#10 Sólido - #4 varado, 6 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
CWP1J	710261	CSA, UL, cUL
CWP1JSH		cUL, UL
CWP2JSH		UL, cUL
CWP2J	710263	cUL, CSA, UL
CWP3J		UL, cUL
CWP3JSH		cUL, UL



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE