

Esmeriladora de raíles portátil, con motor de gas de dos ciclos.



CARACTERÍSTICAS

Potente motor de dos ciclos de 39cc

La manija de la cabeza de potencia incorpora una placa base para proteger el motor de daños

Diseño ligero

Manija antivibración, reduce la fatiga del operador y ayuda a mantener el balance apropiado mientras se opera la esmeriladora

Su flecha más resistente incrementa la durabilidad de operación

Incrementa la estabilidad de la rueda de esmerilado, reduce la vibración y el desgaste durante la operación

Una pieza de equipo para esmerilar la cabeza y la malla

Velocidad máxima de la rueda de 6.000 r. p. m.

Guarda de rueda de esmerilado ajustable, gira 360° y permite operar en áreas estrechas

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Peso por unidad
SBG150		Grinder solamente	8.2 kg
SBG150WC	715409	Grinder con estuche de almacenamiento	14.6 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE