

# Derivación doble de circuito de guía de la base de raíl, manija en T



## CARACTERÍSTICAS

Un solo ensamblaje de fácil portabilidad que se puede usar en casi todos los tipos de raíles más comunes

Dos derivaciones en un solo ensamblaje: Cero ohm "duro" y 0,06 ohm

Ninguna resistencia puede fallar: El producto está prediseñado para brindar una derivación permanente de 0,06 ohm.

Probado para garantizar la confiabilidad de la derivación de 0,06 ohm

Aislamiento naranja para una alta visibilidad

Cable soldado a la mordaza del terminal

Los puntos de contacto endurecidos en las mordazas logran atravesar y morder el óxido y el sarro

El diseño único garantiza el contacto positivo y la firmeza de la sujeción

La manija en forma de T permite el ajuste manual rápido y fácil

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Bronce de cadmio;Acero;Policloruro de vinilo

**Color:** Naranja

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)	Grosor del patín del carril (RFT)	Derivación	Tamaño del conductor

SBB2721S	2184mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max	Duro (Cero Ohm), Sintonizado (0,06 Ohm)	3/16" Bondstrand, 5/32" varado
SBB2721B	2184mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max	Duro (Cero Ohm), Sintonizado (0,06 Ohm)	3/16" Bondstrand, 5/32" varado


Table 2/2

Número de catálogo	Número de puntos de contacto
SBB2721S	2
SBB2721B	3

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para cumplir con los requisitos de 0,06 ohmios, la longitud fabricada debe ser mayor de la indicada.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**