

# Kit de enlace de juntas de raíl, señal, estilo XS



Las uniones de juntas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para soldarse al cabezal del perfil del raíl dentro de los límites de la barra de la unión. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.

## CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Los terminales del extremo del enlace de estilo XS son estañadas para impedir la contaminación antes de la instalación

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

## ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: XS

Table 1/2

| Número de catálogo | Material                 | Acabado        | Discos de esmerilado incluidos | Tamaño del conductor | Longitud de unión | Longitud 1 (L1) |
|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| SBS24882           | Cadmium<br>Bronze, Cobre | Bare, Estañado | No                             | 3/16"<br>Bondstrand  | 165.1mm           | 111.1 mm        |
| SBS24882W2         | Cadmium<br>Bronze, Cobre | Bare, Estañado | Sí                             | 3/16"<br>Bondstrand  | 165.1mm           | 111.1 mm        |
| SBS24883           | Cadmium<br>Bronze, Cobre | Bare, Estañado | No                             | 3/16"<br>Bondstrand  | 190.5mm           | 133.4 mm        |

| Número de catálogo | Material              | Acabado        | Discos de esmerilado incluidos | Tamaño del conductor | Longitud de unión | Longitud 1 (L1) |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| SBS24883W2         | Cadmium Bronze, Cobre | Bare, Estañado | Sí                             | 3/16" Bondstrand     | 190.5mm           | 133.4 mm        |
| SBS24884           | Cadmium Bronze, Cobre | Bare, Estañado | No                             | 3/16" Bondstrand     | 247.65mm          | 193.7 mm        |
| SBS24884W2         | Cadmium Bronze, Cobre | Bare, Estañado | Sí                             | 3/16" Bondstrand     | 247.65mm          | 193.7 mm        |
| SBXSHU2            | Cadmium Bronze, Cobre | Estañado       | No                             | 3/16" Bondstrand     | 165.1mm           | 130.2 mm        |
| SBXSHU3            | Cadmium Bronze, Cobre | Estañado       | No                             | 3/16" Bondstrand     | 190.5mm           | 139.7 mm        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Longitud 2 (L2) | Diámetro (Ø) |
|--------------------|-----------------|--------------|
| SBS24882           | 19.05 mm        | 4.8 mm       |
| SBS24882W2         | 19.05 mm        | 4.8 mm       |
| SBS24883           | 19.05 mm        | 4.8 mm       |
| SBS24883W2         | 19.05 mm        | 4.8 mm       |
| SBS24884           | 19.05 mm        | 4.8 mm       |
| SBS24884W2         | 19.05 mm        | 4.8 mm       |
| SBXSHU2            | 19.05 mm        | 4.8 mm       |
| SBXSHU3            | 19.05 mm        | 4.8 mm       |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: (100) bonds, (200) F80 alloy welding material, (2) replacement molds, (1) flint ignitor, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE