

# Mordaza de puesta a tierra de varilla corrugada, paralela



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Uso universal para varilla corrugada, varillas o tuberías

La facilidad de tenderlo acelera el tiempo de instalación

Hecho de aleación de bronce con tornillos de acero inoxidable 304

Aprobado para entierro directo en tierra y concreto

## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tipo de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño de la tubería de agua (Ø)
EK16	710355	Bronce, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Paralelo	#10 Sólido - #2 Sólido, 5,5 mm <sup>2</sup> varados - 25 mm <sup>2</sup> varados	12.7 - 25.4 mm	12.7 - 25.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá
EK16	710355	12 - 25 mm	#4 – #8	10M – 25M.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**