

# Conector T de cable de empalme estampado



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Conector con salientes tipo compresión para prensarlas sobre el cable

## ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1

Table 1/1

| Número de catálogo | Material | Acabado  | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| LPA501             | Aluminio |          | 50.8mm    | 32.77 mm   | 80.77 mm    | 0.02 kg         |
| LPC501L            | Cobre    | Estañado | 50.8mm    | 32.77 mm   | 80.77 mm    | 0.04 kg         |
| LPC501             | Cobre    |          | 50.8mm    | 32.77 mm   | 80.77 mm    | 0.04 kg         |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.