

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 10 kA



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La capacidad nominal máxima de sobretensiones de 10 kA 8/20 μ s proporciona una protección adecuada para paneles de subdistribución pequeños o aplicaciones de punto de uso


La marca de indicación provee una clara indicación visual del estado de vida útil

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	DSD1101S275
Número de artículo	702560
Tensión nominal del sistema (Un)	220 - 240 V
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	275 VAC 350 VDC
Corriente de descarga nominal (mA)	5kA 8/20 μ s
Corriente de descarga máx. (Imax)	10kA 8/20 μ s
Nivel de protección de tensión (Up)	1200 V @ 5 kA 930 V @ 3 kA

Número de catálogo	DSD1101S275
Sistema de distribución	TN-C TN-C-S TN-S
Frecuencia	0 - 60 Hz
Modos de protección	Individual
Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	10kA
Tecnología	MOV con desconexión térmica
Conexión, maciza	35 mm ² Max
Conexión, trenzada	25 mm ² Max
Montaje	35 mm top sombrero DIN rail
Material del armario	UL® 94V-0 Termoplástico
Clasificación del armario	IP 20 NEMA®-1
Contactos remotos	No
Indicación de estado	Bandera mecánica
Par de apriete del terminal	3.5 N·m Max
Temperatura	-40 to 80 °C
Anchura del módulo	1 M
Fondo (D)	68mm
Altura (H)	90 mm
Anchura (W)	18 mm
Peso por unidad	0.13 kg
De conformidad con	IEC® 61643-1 Clase III ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B
Módulo de repuesto	DSD110M275

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE