nVent | ERICO

We connect and protect

Módulo de repuesto TDS

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Módulo de repuesto para desviador de la serie de raíl DIN TDS y la serie modular TDX

ESPECIFICACIONES

Corriente de descarga máx. (Imax): 50kA 8/20 µs

Número de catálogo	**TDS150M150**	**TDS150M240**	**TDS150M277**	**TDS150M440**	**TDS150M560**
Tensión nominal del sistema (Un)	120 - 150 VAC	220 - 240 VAC	240 - 277 VAC	420 - 440 VAC	480 - 560 VAC
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	170 VAC	275 VAC	320 VAC	480 VAC	610 VAC
Protección de tensión nominal (VPR)	600 V @ 3 kA 1000 V @ 20 kA	900 V @ 3 kA 1200 V @ 20 kA	1000 V @ 3 kA 1600 V @ 20 kA	1500 V @ 3 kA 2200 V @ 20 kA	1800 V @ 3 kA 2400 V @ 20 kA
Corriente de descarga nominal (mA)	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs

Número de catálogo	TDS150M150	TDS150M240	TDS150M277	TDS150M440	TDS150M560
Frecuencia	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz
Material del armario	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico
Temperatura	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
Anchura del módulo	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Fondo (D)	48mm	49mm	49mm	49mm	49mm
Altura (H)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Anchura (W)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Peso por unidad	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Retire la clavija negra cuando se utiliza con unidades modulares TDX.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.