

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, ensamble para montaje en poste



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se monta a un tubo Cédula 40 o a un poste sin cortar ni perforar el tubo

Acepta las terminaciones de conexión a tierra para telecomunicaciones estándar (no se incluyen las terminaciones)

Incluye 14 espaciadores estándar (TDSGAS)

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Espesor del separador	Longitud (L)	A	Tamaño de poste de cerca, nominal
TDSGAPC14	Copper, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301), Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Nylon	Estañado	6.4mm	266mm	25.4 mm	1 1/2" - 2"

Table 2/2

Número de catálogo	Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø)	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Tamaño de rosca 3 (TS3)
TDSGAPC14	48.00 - 63.5 mm	3/8" UNC	5/16" UNC	5/16" UNC

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE