

Barrera universal para transitorios, módem/teléfono



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La barrera de uso general brinda protección de circuitos de bajo voltaje y transductores

Diseño de enchufe y base separado que permite el reemplazo de módulos de intercambio directo


La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que los sobretensiones residuales más bajos lleguen a equipos sensibles

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	UTBSA	UTBTA
Número de artículo	702860	702850
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	190 V	280 V
Corriente de carga nominal (IL)	160mA	160mA
Frecuencia	15 MHz	15 MHz
Resistencia de bucle	1 Ω	1 Ω

Número de catálogo	UTBSA	UTBTA
Corriente de descarga máxima (Imax), por modo	20kA 8/20 μ s	0.5kA 8/20 μ s
Tecnología	Tubo de descarga de gas (GDT) PTC	Tubo de descarga de gas (GDT) PTC
Nivel de protección de tensión (Up), L-L	340 V @ 3 kA	480 V @ 3 kA
Conexión, trenzada	1 - 4 mm ²	1 - 4 mm ²
Montaje	35 mm top sombrero DIN rail	35 mm top sombrero DIN rail
Temperatura	-20 to 65 °C	-20 to 65 °C
Material del armario	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico
Clasificación del armario	IP 20 NEMA®-1	IP 20 NEMA®-1
Fondo (D)	68mm	68mm
Altura (H)	90 mm	90 mm
Anchura (W)	18 mm	18 mm
Peso por unidad	0.1 kg	0.1 kg
Detalles de la certificación		UL® 497A
De conformidad con	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C.	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C.
Módulo de repuesto	UTBSM	UTBTM

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE