nVent | ERIFLEX

We connect and protect

Perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS



CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Para uso con los módulos aislantes de soporte de barra colectora ajustable ABS
- Perfore orificios en el campo para las distancias personalizadas entre las fases
- Mejora la resistencia al doblado mediante la interconexión o el apilamiento de dos perfiles
- Conecte los perfiles entre sí o fije un perfil a la estructura del panel con un rigidizador de perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS
- Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
ABS-AP	560940	Aluminio	2m	23 mm	47 mm	1.37 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

Nuestro gran portafolio de marcas:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.