

Soporte de barra colectora compacto con circuito neutro



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El diseño compacto cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4 in) de profundidad

Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección

Se instala fácil y rápidamente

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Anchura de embarrado: 25 - 80 mm

Corriente nominal de aplicación típica: 250 - 1600 A

Tensión máxima de servicio, IEC (Ui): 1000;1500

Temperatura de funcionamiento: -40 to 130 °C

Material: Aluminio;Poliamida reforzada con fibra de vidrio

De conformidad con: IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C)


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Embarrados por fase	Grosor de embarrado	Anchura (W)	A	B
CBS-B2-5TN	551151	1 - 2	5 mm	338 - 390 mm	290 mm	65 mm
CBS-B1-10TN	551181	1	10 mm	338 - 390 mm	290 mm	60 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	C	D	X
CBS-B2-5TN	551151	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm
CBS-B1-10TN	551181	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE