

Barra colectora de descarga a tierra y neutra EB-2X130



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra

Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad

Mordaza de terminal principal disponible para conductores más gruesos

Soporte disponible para fijar la barra colectora al raíl DIN

La chapa de níquel es resistente a la corrosión

Barra rígida

Corte a la longitud según sea necesario

Instalación fácil y rápida


Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	EB2X130
Número de artículo	568674

Número de catálogo	EB2X130
Material	Latón
Acabado	Niquelado
Número de conexiones	260
Tamaño del conductor, IEC	1,5 - 25 mm ² varados
Corriente nominal máxima	200A
Sección transversal	225mm ²
Fondo (D)	15mm
Altura (H)	15 mm
Anchura (W)	1000 mm
Tamaño de taladro (HS)	6.5 mm
Tamaño de rosca (TS)	M5
A	7 mm
Par de apriete (TQ)	2 N·m
Peso por unidad	1.59 kg
De conformidad con	IEC® 60998-2-1

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE