

# Conector de descarga/puesta a tierra EC16



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Mordaza muy compacta para conectar conductores del cableado a la barra colectora de descarga a tierra sin perforar

El conductor se sujeta con una placa de presión

Las mordazas se pueden montar y deslizar a su lugar en la barra colectora antes de conectar los conductores

Se pueden agregar conexiones una vez que se monte la barra colectora

Un tornillo asegura la mordaza y hace la conexión

Cumple con EAC

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electrolgalvanizado

**Material:** Acero

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño del conductor | Grosor de embarrado | Anchura de embarrado | Fondo (D) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------|
|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------|

|        |        |                                                              |      |       |      |       |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|
| EC16-5 | 553480 | 2,5 mm <sup>2</sup> sólido<br>- 16 mm <sup>2</sup><br>varado | 5 mm | 12 mm | 15mm | 14 mm |
| EC16-4 | 553460 | 2,5 mm <sup>2</sup> sólido<br>- 16 mm <sup>2</sup><br>varado | 4 mm | 12 mm | 15mm | 15 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | A        | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|----------|-----------------|
| EC16-5             | 553480             | 21.85 mm | 0.01 kg         |
| EC16-4             | 553460             | 21.85 mm | 0.01 kg         |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.