


Soporte de barra colectora compacto y reforzado, circuito neutro, 6.35mm Espesor

NÚMERO DE CATÁLOGO

RCBS1-6TN



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El diseño compacto cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4 in) de profundidad

Reforzado mecánicamente

Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección

Se instala fácil y rápidamente

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 552050

Material: Aluminio; Poliamida reforzada con fibra de vidrio

Tensión máxima de servicio, IEC (Ui): 1000; 1500

Corriente nominal de aplicación típica: 500 - 1200 A

Temperatura de funcionamiento: -40 to 130 °C

De conformidad con: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C)

Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

Anchura de embarrado: 50 - 80 mm

Grosor de embarrado: 6.35 mm

Embarrados por fase: 1

Anchura (W): 338 - 390 mm

A: 290 mm

B: 65 mm


C: 325 - 377 mm

D: 65 mm

X: 6.5 x 23 mm

Peso por unidad: 0.65 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE