

Centro de trabajo hidráulico para barras colectoras flexibles/no flexibles, 230 V



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Banco de trabajo móvil para cortar, doblar y perforar barras colectoras de cobre o nVent ERIFLEX Flexibar

Incluye perforador hidráulico, cortador hidráulico de barras colectoras, herramienta dobladora hidráulica con controlador programable de ángulos, bomba hidráulica con controlador a pedal, calibrador y tope, y dos topes de expulsión

La superficie amplia de trabajo de acero inoxidable con extensiones plegables permite el trabajo con barras colectoras de cobre de gran tamaño o nVent ERIFLEX Flexibar

Gabinete de almacenamiento incorporado con puerta con traba y cuatro gavetas para almacenar accesorios

La válvula direccional de 4 vías facilita el intercambio rápido entre las herramientas sin desconectar y reconectar las herramientas

Incluye una manguera hidráulica adicional y cable de 6 m (19,69 ft) para conectarse a una herramienta hidráulica adicional

Limpie los contenedores de almacenamiento debajo de la superficie de trabajo

El raíl, las ruedas direccionales con bloqueo y los mangos incorporados del montacargas permiten una fácil movilidad


Protegido por un panel de control eléctrico con disyuntor

ESPECIFICACIONES

Table 1/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	A	Tensión de la fuente de alimentación
HYDR-WC-230V	545650	1465 mm	1465mm	770 mm	1380 mm	230

Table 2/2		
Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
HYDR-WC-230V	545650	356 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE