

# Clip de montaje para barra colectora normal



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Fija la barra de descarga a tierra a la estructura del panel

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electrolgalvanizado

**Material:** Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Grosor de embarrado	Anchura de embarrado	Tamaño de rosca (TS)	Fondo (D)	Altura (H)
CLIPM6-12X5	553490	5 mm	12 mm	M6	17mm	38 mm
CLIPM6-12X4	553450	4 mm	12 mm	M6	17mm	38 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad
--------------------	--------------------	-------------	-----------------

CLIPM6-12X5	553490	14 mm	0.01 kg
CLIPM6-12X4	553450	14 mm	0.01 kg

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE