

nVent ERIFLEX Flexbus Cubierta Transformador IP2X para 2 Conductores por Fase



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Entrada/salida para conductor neutro/tierra

Resistente a salpicaduras de solventes e hidrocarburos

Se instala fácil y rápidamente

Resistencia UV

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Temperatura de funcionamiento	Longitud (L)	Anchura (W)	Fondo (D)
FLEXCOVIP2XT WO	508161	Policloruro de vinilo	-40 to 140 °C	670mm	230 mm	180mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
--------------------	--------------------	-----------------

FLEXCOVIP2XTWO	508161	0.84 kg
----------------	--------	---------

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE