

Kit de soporte IBSB y nVent ERIFLEX Flexibar UFS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El kit incluye un raíl y 24 bloques de retención

Crear hasta tres soportes de 650 mm (25,6 in) capaces de sostener cuatro nVent ERIFLEX Flexibar

Los bloques de retención están libres de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Grosor del conductor	Ancho del conductor	Altura (H)	Longitud (L)
UFS-KIT	553590	Aluminum, Poliamida	2 - 8 mm	15.5 - 120 mm	57.5 mm	2000mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	A	B	Peso por unidad
--------------------	--------------------	-------------	---	---	-----------------

UFS-KIT	553590	30 mm	24 mm	15 mm	2.3 kg
---------	--------	-------	-------	-------	--------

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La distancia recomendada entre los soportes es de 400 mm (15 3/4 in).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE