

Pies de montaje no metálicos APO

Los pies de montaje APO permiten montar un gabinete APO a cualquier superficie vertical que soporte la carga del gabinete.



CARACTERÍSTICAS

Juego de cuatro piezas

Para montaje de trabajo pesado

Los soportes se montan directamente en la parte trasera de la caja en los refuerzos provistos.

Se proveen insertos roscados M4 para una fijación segura.

La carga máxima no puede exceder las 330 lb (150 kg).

ESPECIFICACIONES

Table 1/1					
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Envío rápido
41525.050	41525.050	Poliamida	Suave mate	Negro	No
AP-MFSS	AP-MFSS	Acero inoxidable	Molino		No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.