

Cable Entry Gland Plate Round Locking Adapter, CCFRM



CARACTERÍSTICAS

0

Halogen and silicone free component

The frames, inlays and grommets can be combined in many ways ensuring you many versatile configuration options

No need to disassemble and reconnect connectors on cables so manufactures warranty is not voided

CCFR cable entry is quick and easy to assemble

It is made of a sturdy, glass-fiber reinforced plastic

CCFG grommets needs to be ordered separately

Operating Temperature: -40 to 120 °C / -40 to 248 °F

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
CCFRM20A	59669	38mm	38mm	22mm	Elastómero termoplástico	Suave mate
CCFRM25A	59673	38mm	38mm	22mm	Elastómero termoplástico	Suave mate
CCFRM32A	59674	38mm	38mm	22mm	Elastómero termoplástico	Suave mate
CCFRM40A	59675	70mm	70mm	22mm	Elastómero termoplástico	Suave mate
CCFRM50A	59676	70mm	70mm	22mm	Elastómero termoplástico	Suave mate
CCFRM63A	59677	70mm	70mm	22mm	Elastómero termoplástico	Suave mate

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.