

# Soporte de base giratoria de 15 grados, Compact Series 2



Soporte de base giratoria Compact Series 2 de 15°, sujeta el gabinete directamente a una superficie horizontal, lo que permite la rotación del gabinete de 300° y una inclinación de ángulo de 15°.

## CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.

El gabinete está montado en un ángulo de inclinación de 15 grados.

Se incluyen herrajes de instalación, sujetadores de montaje y junta.

No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.

El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)

## ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |        |         |          |                  |            |
|--------------------|--------------------|--------|---------|----------|------------------|------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Material | Acabado          | Color      |
| CCS2RBB15LG        | 15682              | 45mm   | 60mm    | Aluminio | Polvo recubierto | Gris claro |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.