

Gabinetes de ventana-puerta Concept



Los gabinetes Concept son ideales para aplicaciones de control de máquinas. Con un estilo estilizado, pestillos de cuarto de vuelta al ras y un acabado atractivo y duradero.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 4, 12; n.º archivo E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Costuras de soldadura continuas y pulidas

Puertas esquinadas

Pinzas de bisagra fáciles de quitar e instalar con el clip de captación integrado

Pernos sin rosca y sujetadores en la puerta

La brida del chasis de un ancho mínimo permite una apertura máxima de la puerta (210 grados)

La puerta se abre 210 grados

Brida de chasis externa

Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios

Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para soportes de montaje de pared externos opcionales

Puerta desmontable con bisagras ocultas para una apariencia limpia y estética

Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras

Cerrojo(s) ranurado(s) de un cuarto de vuelta

Perno de puesta a tierra en el cuerpo del gabinete.

Previsión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional

Kit de herrajes con tuercas de montaje de panel, herrajes de puesta a tierra del panel y arandelas de sellado

Se proporcionan instrucciones de instalación

Sistema de cierre de tres puntos en gabinetes donde A es igual o mayor que 42 in con cierre ranurado de cuarto de vuelta

Ventana de policarbonato transparente al ras en la superficie de la puerta

ESPECIFICACIONES

Material: Acero suave
Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
CSD16128W	77830	406mm	305mm	203mm	Gris	ANSI 61
CSD24206W	77810	610mm	508mm	152mm	Gris	ANSI 61
CSD12106W	29538	305mm	254mm	152mm	Gris	ANSI 61
CSD16126WLG	16269	406mm	305mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CSD242010W	37769	610mm	508mm	254mm	Gris	ANSI 61
CSD20208W	77850	508mm	508mm	203mm	Gris	ANSI 61
CSD24206WLG	16299	610mm	508mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CSD201610W	37749	508mm	406mm	254mm	Gris	ANSI 61
CSD12108W	29541	305mm	254mm	203mm	Gris	ANSI 61
CSD161210W	37739	406mm	305mm	254mm	Gris	ANSI 61
CSD12128W	29542	305mm	305mm	203mm	Gris	ANSI 61
CSD24208WLG	16349	610mm	508mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
CSD12126WLG	16259	305mm	305mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CSD20206WLG	16289	508mm	508mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CSD242010WLG	37829	610mm	508mm	254mm	Gris claro	RAL 7035
CSD202012WLG	16379	508mm	508mm	305mm	Gris claro	RAL 7035
CSD16128WLG	16319	406mm	305mm	203mm	Gris claro	RAL 7035

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
CSD12106WLG	29544	305mm	254mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CSD20166WLG	16279	508mm	406mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CSD242012WLG	16389	610mm	508mm	305mm	Gris claro	RAL 7035
CSD12128WLG	29546	305mm	305mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
CSD202010WLG	37819	508mm	508mm	254mm	Gris claro	RAL 7035
CSD20168WLG	16329	508mm	406mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
CSD202012W	77890	508mm	508mm	305mm	Gris	ANSI 61
CSD12126W	77770	305mm	305mm	152mm	Gris	ANSI 61
CSD201610WLG	37809	508mm	406mm	254mm	Gris claro	RAL 7035
CSD161210WLG	37799	406mm	305mm	254mm	Gris claro	RAL 7035
CSD202010W	37759	508mm	508mm	254mm	Gris	ANSI 61
CSD12108WLG	29545	305mm	254mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
CSD20166W	77790	508mm	406mm	152mm	Gris	ANSI 61
CSD20208WLG	16339	508mm	508mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
CSD24208W	77860	610mm	508mm	203mm	Gris	ANSI 61
CSD242012W	77900	610mm	508mm	305mm	Gris	ANSI 61
CSD16126W	77780	406mm	305mm	152mm	Gris	ANSI 61
CSD20168W	77840	508mm	406mm	203mm	Gris	ANSI 61
CSD20206W	77800	508mm	508mm	152mm	Gris	ANSI 61
CSD242410W	37779	610mm	610mm	254mm	Gris	ANSI 61

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
CSD242412W	77910	610mm	610mm	305mm	Gris	ANSI 61
CSD242410WLG	37839	610mm	610mm	254mm	Gris claro	RAL 7035
CSD242412WLG	16399	610mm	610mm	305mm	Gris claro	RAL 7035
CSD24246WLG	16309	610mm	610mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CSD24248W	77870	610mm	610mm	203mm	Gris	ANSI 61
CSD24246W	77820	610mm	610mm	152mm	Gris	ANSI 61
CSD242420WLG	16429	610mm	610mm	508mm	Gris claro	RAL 7035
CSD242416WLG	16419	610mm	610mm	406mm	Gris claro	RAL 7035
CSD242420W	77940	610mm	610mm	508mm	Gris	ANSI 61
CSD242416W	77930	610mm	610mm	406mm	Gris	ANSI 61
CSD302410WLG	37849	762mm	610mm	254mm	Gris claro	RAL 7035
CSD302420W	77950	762mm	610mm	508mm	Gris	ANSI 61
CSD30246W	29543	762mm	610mm	152mm	Gris	ANSI 61
CSD30248W	77880	762mm	610mm	203mm	Gris	ANSI 61
CSD24248WLG	16359	610mm	610mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
CSD30246WLG	29547	762mm	610mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CSD302420WLG	16439	762mm	610mm	508mm	Gris claro	RAL 7035
CSD302412W	77920	762mm	610mm	305mm	Gris	ANSI 61
CSD302410W	37789	762mm	610mm	254mm	Gris	ANSI 61
CSD302412WLG	16409	762mm	610mm	305mm	Gris claro	RAL 7035

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
CSD30248WLG	16369	762mm	610mm	203mm	Gris claro	RAL 7035

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los paneles de montaje se compran por separado.

Los paneles opcionales de tamaño NEMA requieren el kit de conversión Número de catálogo CCPM4.

Consulte la hoja de especificaciones de los productos de refrigeración y accesorios populares.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE