

Caja combinadora solar CUF



Las cajas de transición comerciales, solar de la serie CUF, también conocidas como cajas de paso, proporcionan una ubicación conveniente para la transición de los cables en un conjunto comercial cuando no se requieren fusibles. La cantidad de pares de entrada de circuitos es de 4 a 20, con tamaños de los cables de entrada y salida de #24 - #3 AWG. Alojada en un gabinete de fibra de vidrio que ofrece una protección exterior incomparable contra la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

Alojada en un gabinete de fibra de vidrio

Barras colectoras sobredimensionadas

Los componentes de alta calidad reducen las pérdidas

Mayor eficiencia para las conexiones

La cantidad de pares de entrada del circuito es de 4 a 20

Tamaños de cables (entrada y salida) de #24 a #3 AWG

Temperatura operativa máxima: 50 °C (122 °F)

ESPECIFICACIONES

- Material:

Fibra de vidrio
- Color:

Gris claro
- Código de color:

RAL 7035
- Acabado:

Suave mate

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Tensión CC
CUF04-1000V	CUF-4	288mm	237mm	138mm	3.3mm	1000V
CUF05-1000V	CUF-5	288mm	237mm	138mm	3.3mm	1000V
CUF06-1000V	CUF-6	338mm	288mm	142mm	3.3mm	1000V
CUF07-1000V	CUF-7	389mm	338mm	168mm	3.3mm	1000V
CUF08-1000V	CUF-8	389mm	338mm	168mm	3.3mm	1000V
CUF09-1000V	CUF-9	440mm	389mm	169mm	3.3mm	1000V
CUF10-1000V	CUF-10	491mm	440mm	243mm	3.3mm	1000V
CUF11-1000V	CUF-11	491mm	440mm	243mm	3.3mm	1000V
CUF12-1000V	CUF-12	491mm	440mm	243mm	3.3mm	1000V
CUF13-1000V	CUF-13	491mm	440mm	243mm	3.3mm	1000V
CUF14-1000V	CUF-14	491mm	440mm	243mm	3.3mm	1000V
CUF15-1000V	CUF-15	542mm	440mm	294mm	3.3mm	1000V
CUF16-1000V	CUF-16	542mm	440mm	294mm	3.3mm	1000V
CUF17-1000V	CUF-17	542mm	440mm	294mm	3.3mm	1000V
CUF18-1000V	CUF-18	542mm	440mm	294mm	3.3mm	1000V
CUF19-1000V	CUF-19	542mm	440mm	294mm	3.3mm	1000V

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Tensión CC
CUF20-1000V	CUF-20	542mm	440mm	294mm	3.3mm	1000V

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE