

Marcos de doble bahía



El marco ProLine es el elemento de diseño básico que protege los componentes dentro de este gabinete modular. El marco se diseñó para mantener una estructura cuadrada sólida; una base sólida para el gabinete eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

Calibre 12 (2.5 mm), marco de acero laminado con esquinas de acero soldado

El diseño de perfil abierto proporciona una protección completa contra la corrosión y acceso a la unidad.

Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035

El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.

El canal de brida en la puerta y las aberturas laterales desvían el polvo y los desperdicios del interior del gabinete.

El poste central trasero y los travesaños soldados facilitan la colocación en cualquiera de los compartimentos del gabinete; ningún poste central delantero permite un acceso completo para el montaje en el subpanel.

Los canales de marco integrales soportan el peso total del subpanel de montaje (se venden por separado).

Marcos individuales diseñados para unir en varias direcciones con kits de unión incluidos

Provisiones para el subpanel de montaje, montaje en rack y montaje de sistema de rejilla/riel para soportar muchas aplicaciones exclusivas del cliente: centro opcional vertical para lograr el montaje en bahías individuales de venta por separado.

Se debe contar con las puertas y cubiertas con juntas adecuadas para mantener una clasificación ambiental Tipo 12; se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.66mm
Color: Gris claro
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Tamaño máximo del subpanel
PF12125	29783	1200mm	1200mm	500mm	Acero suave	1085 x 1130mm
PF14125	29784	1400mm	1200mm	500mm	Acero suave	1285 x 1130mm
PF16126	95540	1600mm	1200mm	600mm	Acero suave	1485 x 1130mm
PF16128	95550	1600mm	1200mm	800mm	Acero suave	1485 x 1130mm
PF18124	95700	1800mm	1200mm	400mm	Acero suave	1685 x 1130mm
PF18125	95710	1800mm	1200mm	500mm	Acero suave	1685 x 1130mm
PF18126	95720	1800mm	1200mm	600mm	Acero suave	1685 x 1130mm
PF18128	95730	1800mm	1200mm	800mm	Acero suave	1685 x 1130mm
PF18164	29785	1800mm	1600mm	400mm	Acero suave	1685 x 1530mm
PF18165	95740	1800mm	1600mm	500mm	Acero suave	1685 x 1530mm
PF18166	95750	1800mm	1600mm	600mm	Acero suave	1685 x 1530mm
PF18168	95760	1800mm	1600mm	800mm	Acero suave	1685 x 1530mm
PF18185	29786	1800mm	1800mm	500mm	Acero suave	1685 x 1730mm
PF18186	29787	1800mm	1800mm	600mm	Acero suave	1685 x 1730mm
PF20124	95920	2000mm	1200mm	400mm	Acero suave	1885 x 1130mm
PF20125	95930	2000mm	1200mm	500mm	Acero suave	1885 x 1130mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Tamaño máximo del subpanel
PF20126	95940	2000mm	1200mm	600mm	Acero suave	1885 x 1130mm
PF20128	95950	2000mm	1200mm	800mm	Acero suave	1885 x 1130mm
PF20165	95960	2000mm	1600mm	500mm	Acero suave	1885 x 1530mm
PF20166	95970	2000mm	1600mm	600mm	Acero suave	1885 x 1530mm
PF20168	95980	2000mm	1600mm	800mm	Acero suave	1885 x 1530mm
PF20185	25409	2000mm	1800mm	500mm	Acero suave	1885 x 1730mm
PF20186	25419	2000mm	1800mm	600mm	Acero suave	1885 x 1730mm
PF20188	29788	2000mm	1800mm	800mm	Acero suave	1885 x 1730mm
PF22125	96080	2200mm	1200mm	500mm	Acero suave	2085 x 1130mm
PF22126	96090	2200mm	1200mm	600mm	Acero suave	2085 x 1130mm
PF22128	96100	2200mm	1200mm	800mm	Acero suave	2085 x 1130mm
PF7126	95320	700mm	1200mm	600mm	Acero suave	585 x 1130mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.