nVent | HOFFMAN

We connect and protect

Anulador de interbloqueo eléctrico

Permite que el personal autorizado entre en un gabinete mientras el contenido del gabinete está energizado. El anulador es un interruptor de contacto momentáneo accionado por llave con contactos normalmente cerrados. Al girar la llave, el circuito desacopla el interbloqueo eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

- Se puede usar con todos los interbloqueos eléctricos HOFFMAN de 110/120 voltios
- Se debe usar un relé junto con el interruptor para aplicaciones de 220/240 voltios y 440/480 voltios
- Se incluyen todas las instrucciones y hardware de montaje

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Corriente de irrupción normal a 120 V/60 Hz	Corriente de irrupción normal a 110 V/50 Hz	Envío rápido
AEKDF	26040	Acero suave	Cromo plateado	10 MaxA	10 MaxA	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.