


Rack Mounting Angle L Style for 24-inch wide Wall-Mount, fits A=24.00, Acero

NÚMERO DE CATÁLOGO

ARAK24



Los ángulos de montaje en rack están diseñados para tamaños estándar de 24 pulg. (610 mm) de ancho, una puerta, gabinetes Tipo 4 y 12 de montaje en pared. Se ofrece un par de ángulos de montaje en rack precortados para montar equipo de 19 pulg. (483 mm) en rack. Para instalar, taladre pequeños orificios a los lados del gabinete y atornille los ángulos en su lugar.

CARACTERÍSTICAS

Los ángulos de montaje del rack tienen orificios de montaje con rosca n.º 10-32, espaciada según la norma EIA 310-D.

Se suministran todo el hardware y las instrucciones de montaje.

Se proporcionan tornillos externos y arandelas de sellado de acero inoxidable para mantener la clasificación de los estándares originales del gabinete después de la instalación.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 21660

Material: Acero suave

Acabado: Zinc plateado

Espesor: 3.4mm

Compatible con armario de tamaño: 610 x 610mm

Cantidad de unidades: 12

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Una unidad equivale a 1.75 pulgadas (44 mm).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte