

Consoleta de acero inoxidable, tipo 12, 16.00 x 24.00 x 11.09, cepillada, SS304

NÚMERO DE CATÁLOGO

C16C24SS



Las consoletas son ideales para montar dispositivos pequeños de control o instrumentación donde el acceso deseable requiere una superficie de 30° o 60°. Estos gabinetes pueden montarse en cualquiera de los dos lados para ser colocados en escritorios, pedestales u otras superficies planas y lograr la máxima flexibilidad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Listed; Type 12, 13; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

IEC 60529, IP65

CARACTERÍSTICAS

Puede colocarse en cualquiera de los dos lados para proporcionar un acceso a la superficie de 30° o 60°.

Costuras de soldadura continuas y pulidas

Sin orificios ni chiqueadores

Tornillos de tapa cautivos que se enroscan en las perforaciones selladas.

Disposición para unión en la tapa

Junta y adhesivo resistentes al aceite

Bisagra continua

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 84830

Altura: 406mm

Anchura: 610mm

Fondo: 282mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: Cepillado #4

Espesor: 1.98mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE