

Taladradora CCFx10/24

NÚMERO DE CATÁLOGO

CEAP610

Taladradoras CEAP para sistemas de entrada de cables CCF y CEP.



CARACTERÍSTICAS

Suministro: Estampado, troquelado, eje de tracción, contratuerca, caja de plástico.

Cantidad por embalaje: 1 unidades.

Material: Grosor máximo de 2 mm para láminas de metal S 235.

Descripción: Mediante el uso de la taladradora de chapas de metal CEAP, la perforación deseada se puede realizar con precisión sin provocar virutas ni astillamiento en tan solo unos minutos. La práctica punta de marcado de taladrado integrada se puede utilizar para marcar claramente los puntos a taladrar para los accesorios atornillables. Estas taladradoras para chapas de metal son compatibles con todas las bombas hidráulicas comunes.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 58381

Altura: 71mm

Anchura: 93.5mm

Fondo: 50mm

Familia de productos: Gestión de cables

Material: Acero suave

Acabado: Sin tratamiento

Color: Negro

Peso: 2.5kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.