

Kit de ventana abisagrada profunda Concept Tipo 12, fits 310x360mm, Gris, Acero

NÚMERO DE CATÁLOGO

CWHD3136



El kit de ventana con bisagras profundas Concept se puede utilizar como kit de ventana accesorio en puertas de gabinete estándar nVent HOFFMAN más grandes. Proporciona un espacio de dos pulgadas entre la abertura frontal del gabinete y la superficie de la ventana, con capacidad para interruptores, luces, medidores y otros componentes.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A, 508, File Number E61997: Tipo 12

NEMA Tipo 12

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Bisagra en el lado izquierdo con un cerrojo ranurado de un solo punto

Está disponible un cerrojo de perilla mariposa con o sin cerrojo opcional.

Marco de aluminio fundido a presión estético

Ventanas de policarbonato transparente de 0.188 mm (5 pulg.) de espesor para ver más fácilmente

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 41690

Familia de productos: Concepto

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris

Código de color: ANSI 61

Espesor: 1.52mm

Tamaño de ventana: 253 x 276mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE