

Cubierta de base de zócalo con respiradero ProLine G2, 1600, de acero, negro

NÚMERO DE CATÁLOGO

P2APBVC16



Las cubiertas de base de zócalo ventiladas reemplazan las cubiertas de base de zócalo sólido tradicionales que se montan a lo ancho en la parte delantera y trasera del gabinete. Las cubiertas con respiradero permiten que el aire ingrese al gabinete desde abajo y se utilizan junto con la placa de montaje ventilada.

CARACTERÍSTICAS

Se incluyen los herrajes de montaje.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 36153

Tipo de bastidor: Doble bahía

Acabado: Polvo recubierto

Compatible con ancho de bastidor: 1600mm

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Material: Acero suave

Espesor: 1.52mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que debe pedir por separado una base de zócalo sólido estándar de 100 mm, ya que las cubiertas de base de zócalo con respiradero reemplazan únicamente a las cubiertas delantera y trasera. La placa de montaje con respiradero también se vende por separado, pero es necesaria para que el aire pase correctamente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.