

# Gabinete de desconexión ProLine-DD, tipo 12, 2000 x 1800 x 600, de acero, gris claro

# **NÚMERO DE CATÁLOGO**

# PTDDC20186



Para un sistema modular de desconexión con flexibilidad de aplicaciones, elija un gabinete modular ProLine-DD. Estos paquetes de dos puertas y sus componentes son compatibles con cualquiera de los interruptores y mecanismos de desconexión montados en la brida estándar descritos en la sección Descripción general de cortes preferidos.

# ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

CSA File Number 42186: Type 12

VDE IP55

IEC 60529, IP55

## **CARACTERÍSTICAS**

Los marcos están formados por rodillos, con soldadura robótica de acero sólido, esquinas totalmente soldadas; compatible con el estándar DIN 25 mm.

Las barras de la puerta estándar aumentan la fuerza y rigidez y permiten opciones de montaje adicionales.

La junta de espuma preinstalada de una sola pieza sin uniones proporciona un sello hermético al aceite y al polvo contra contaminantes.

La junta y el sistema de cierre juntos aseguran un sello sólido con una fuerza de cierre baja.

La puerta con desconexión transversal está abisagrada con la bisagra a la derecha, con puertas primarias y secundarias con bisagras a la izquierda.

Se suministra de manera estándar una placa de montaje de acero galvanizado de 3.0 mm.

Pernos de tierra tapados en la puerta, en panel posterior y superior

Los canales integrales en el marco aceptan el peso total de las placas de montaje.

Espesor del marco 12 calibre/2.5 mm de polvo acero al carbono recubierto con pintura RAL 7035

Espesor de la puerta 14 calibre/2.0 mm, polvo de acero al carbono recubierto con pintura; para obtener más detalles, consulte las tablas de referencia.

Paneles posteriores y parte superior sólida 1.5 mm, polvo de acero al carbono recubierto con pintura; RAL 7035

Compatible con cualquiera de los interruptores y mecanismos de desconexión montados en la brida estándar descritos en la sección Descripción general de cortes preferidos.

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 28739

Altura: 2000mm

Anchura: 1800mm

Fondo: 600mm

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Espesor: 1.9mm

Tipo de mecanizado: Pequeño

### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY** SCHROFF **TRACHTE ERICO** HOFFMAN ILSCO