


# Paneles laterales, 2000x600

## NÚMERO DE CATÁLOGO

### SPM2006R5



Estos paneles laterales ayudan a mantener el índice de protección, es decir, los componentes eléctricos funcionarán sin ningún tipo de alteración y el personal estará protegido frente a posibles lesiones.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Fácil montaje por un solo operario. Sellado con junta de poliuretano extrusionada de una pieza montada con 8 tornillos y nuevos retenes patentados. Puede reemplazarse por la puerta lateral DNS.

Material: Chapa de acero de 1.5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinación con MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 en combinación con MCS-HP.

Cantidad por embalaje: 2 paneles con accesorios de montaje.

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: SPM2006R5

Altura: 2000mm

Anchura: 19mm

Fondo: 600mm

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Espesor: 1.5mm

Material del armario: Acero suave

Cantidad del paquete: 2

Peso: 27.1kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Clasificación de protección de IP66, NEMA tipo 4, 12 cuando se utiliza con MSC-HP.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**