

Sistema de barra de tierra



Están disponibles tres tamaños de barras de tierra y así como soportes de montaje aislados. Las barras incluyen orificios roscados M6 y M5 para proporcionar un punto común para el equipo de conexión a tierra. Se adapta a todos los gabinetes si se monta verticalmente. Consulte la tabla para montaje horizontal.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Componente certificado UL; Archivo N.º E61997

CARACTERÍSTICAS

Las barras son de cobre chapado con orificios roscados M6 y M5; el soporte de montaje está aislado.

Se adapta a todos los gabinetes si se monta verticalmente; para montaje a profundidad, la longitud de 200 mm cabe en el marco de 400 mm de profundidad, 400 mm caben en 600 mm, y 600 mm caben 800 mm.

Herrajes de montaje y sujetadores M5, M6 para conexión a tierra incluidos

ESPECIFICACIONES

Espesor: 6.4mm
Acabado: Plateado

Table 1/1				
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud	Envío rápido
PGS4K	45989	Cobre	400mm	No
PGS6K	45999	Cobre	600mm	No
PGS2K	45979	Cobre	200mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.