

Manijas



Las manijas de material compuesto con inserto con recubrimiento de zinc pueden reemplazar el inserto estándar de doble paleta de 3 mm y cuarto de vuelta en los gabinetes de montaje en pared Fusion G7.

CARACTERÍSTICAS

La manija para candado admite vástagos de candados de hasta 5/16 pulgadas (8 mm) de diámetro

Se puede convertir de apertura en sentido horario a apertura en sentido antihorario.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Familia de productos	Material	Acabado	Color	Envío rápido
GPDLOCKHDL	18437	Fusión G7	Compuesto	Texturizado	Negro	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Mantiene la clasificación IP66 y UL/CSA Tipo 4, 4X y 12 cuando se instala correctamente en un gabinete Fusión G7.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE