

Paneles para soporte independiente con canal de montaje, una puerta



Panel para gabinetes independientes de puerta de acceso simple y doble con canal de montaje. Los paneles se pueden colocar en cualquier lugar a lo largo de los canales de montaje horizontales (consulte las limitaciones en las secciones B-B del plano de dimensiones). Los paneles de media longitud se pueden ubicar en la parte superior o inferior del gabinete.

CARACTERÍSTICAS

Disponible en longitud completa y media

Se suministran herrajes de montaje revestidos.

ESPECIFICACIONES

Material: Acero suave

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Acabado	Color	Espesor
A60P24F1G	14994	1219mm	508mm	Galvanizado		2.66mm
A60P24F2G	14995	632mm	508mm	Galvanizado		2.66mm
A60P24F1	21260	1219mm	508mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A60P24F2	21270	632mm	508mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A72P24F2	23330	784mm	508mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A72P24F2G	15001	784mm	508mm	Galvanizado		2.66mm
A90P24F2	23510	1013mm	508mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A90P24F2G	15011	1013mm	508mm	Galvanizado		2.66mm
A60P36F1G	14996	1219mm	812mm	Galvanizado		2.66mm
A60P36F2G	14997	632mm	812mm	Galvanizado		2.66mm
A60P36F1	21280	1219mm	812mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A60P36F2	21290	632mm	812mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A72P36F2	23370	784mm	812mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A90P36F2	23390	1013mm	812mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A72P36F2G	15005	784mm	812mm	Galvanizado		2.66mm
A90P36F2G	15007	1013mm	812mm	Galvanizado		2.66mm
A72P24F1	23320	1524mm	508mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Acabado	Color	Espesor
A72P24F1G	14998	1524mm	508mm	Galvanizado		2.66mm
A72P30F2G	15003	784mm	660mm	Galvanizado		2.66mm
A72P30F1	23340	1524mm	660mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A72P30F2	23350	784mm	660mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A72P30F1G	15002	1524mm	660mm	Galvanizado		2.66mm
A72P36F1G	15004	1524mm	812mm	Galvanizado		2.66mm
A72P36F1	23360	1524mm	812mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A90P24F1G	15008	1981mm	508mm	Galvanizado		2.66mm
A90P24F1	23480	1981mm	508mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm
A90P36F1G	15006	1981mm	812mm	Galvanizado		2.66mm
A90P36F1	23380	1981mm	812mm	Polvo recubierto	Blanco	2.66mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.