

Paneles para soporte independiente con canal de montaje, dos puertas



Panel para gabinetes independientes de dos puertas de acceso simple y doble con canal de montaje. Los paneles se pueden colocar en cualquier lugar a lo largo de los canales de montaje horizontal (consulte las limitaciones en las secciones B-B). Los paneles de media longitud se pueden ubicar en la parte superior o inferior del gabinete. Se requiere algo de montaje. El soporte central se proporciona con cada panel de longitud completa o media para gabinetes de dos puertas. El soporte central se fija a los canales de montaje superior e inferior y se puede colocar de delante hacia atrás en el gabinete. El soporte central se puede sustituir por soportes de panel de alta resistencia para paneles de soporte cuando se instalan equipos pesados.

CARACTERÍSTICAS

Disponible en longitud completa y media

Se suministran herrajes de montaje revestidos.

ESPECIFICACIONES

Material: Acero suave

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Acabado	Color	Espesor
A60P48F1G	15022	1219mm	1117mm	Galvanizado		3.04mm
A60P48F1	27610	1219mm	1117mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72P48F2	27030	784mm	1117mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72P48F2G	15013	784mm	1117mm	Galvanizado		3.04mm
A72P48F1	27020	1524mm	1117mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72P48F1G	15012	1524mm	1117mm	Galvanizado		3.04mm
A90P48F2	27820	1013mm	1117mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A90P48F2G	15024	1013mm	1117mm	Galvanizado		3.04mm
A72P60F1	27040	1524mm	1422mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72P60F1G	15014	1524mm	1422mm	Galvanizado		3.04mm
A72P60F2	27050	784mm	1422mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72P60F2G	15015	784mm	1422mm	Galvanizado		3.04mm
A72P72F1G	15016	1524mm	1727mm	Galvanizado		3.04mm
A72P72F2G	15017	784mm	1727mm	Galvanizado		3.04mm
A72P72F1	27060	1524mm	1727mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72P72F2	27070	784mm	1727mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A90P72F2	27090	1013mm	1727mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Acabado	Color	Espesor
A90P72F2G	15021	1013mm	1727mm	Galvanizado		3.04mm
A72P60F1B	57083	1524mm	1422mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72P72F1B	57052	1524mm	1727mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A90P48F1	27810	1981mm	1117mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A90P48F1G	15023	1981mm	1117mm	Galvanizado		3.04mm
A90P72F1G	15018	1981mm	1727mm	Galvanizado		3.04mm
A90P72F1	27080	1981mm	1727mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A90PM72F1B	57037	1981mm	1727mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los números de catálogo con sufijo B incluyen dos paneles pintados atornillados junto con refuerzos en el cuerpo para un soporte adicional.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.