

## Base sólida de 100 mm ProLine



La base sólida de 100 mm ProLine se instala en la parte inferior del gabinete. Se incluyen placas de montaje laterales y puntos de perforación para poner ruedas opcionales.

### CARACTERÍSTICAS

---

Las bases EMC terminan con un acabado de pintura sobre superficies enchapadas.

Placas de montaje lateral incluidas

Las ruedas no están incluidas, pero los puntos de perforación para instalarlas son

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material             | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| PB1105             | 97770              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB1105HF           | 12959              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB1106             | 97780              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB1106SS           | 32009              | Acero inoxidable 304 | Cepillado        |           |                 | 1.52mm  |
| PB1124             | 97800              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB1125             | 97810              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB1126             | 97820              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB1126SS           | 32029              | Acero inoxidable 304 | Cepillado        |           |                 | 1.52mm  |
| PB1165             | 97840              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB1166             | 97850              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB145              | 25539              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB146              | 25549              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB164              | 97650              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB165              | 97660              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB165HF            | 12849              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB166              | 97670              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB166SS            | 31969              | Acero inoxidable 304 | Cepillado        |           |                 | 1.52mm  |
| PB176              | 97690              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material             | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| PB184              | 97720              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB184HF            | 12909              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB185              | 97730              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB185HF            | 12919              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB186              | 97740              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| PB1108             | 97790              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PB1108HF           | 12979              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PB1108SS           | 32019              | Acero inoxidable 304 | Cepillado        |           |                 | 1.9mm   |
| PB1128             | 97830              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PB1128SS           | 32039              | Acero inoxidable 304 | Cepillado        |           |                 | 1.9mm   |
| PB1168             | 97860              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PB168              | 97680              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PB168HF            | 12869              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PB168SS            | 31979              | Acero inoxidable 304 | Cepillado        |           |                 | 1.9mm   |
| PB178              | 97700              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PB179HF            | 12899              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PB188              | 97750              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PB189              | 97760              | Acero suave          | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.