

Puerta con desconexión ProLine G2



Las puertas con desconexión ProLine G2 incluyen una desconexión transversal con bisagras con un corte que se adapta a una amplia variedad de dispositivos de desconexión montados en brida y un sistema de interbloqueo desde las puertas del gabinete hasta la desconexión transversal. Una desconexión transversal con bisagras proporciona acceso sin obstrucciones al interior y acceso máximo al subpanel de montaje completo (placa de montaje).

CARACTERÍSTICAS

Interbloqueo desde las puertas del gabinete hasta la desconexión transversal

Incluye una desconexión transversal con bisagras con un corte, que se adapta a una amplia variedad de dispositivos de desconexión de montaje en brida.

Opciones estándar: corte estándar derecho, corte grande derecho, corte estándar izquierdo

La desconexión transversal se abre mediante dos levas de cuarto de vuelta.

Sistema de interbloqueo integrado desde las puertas hasta la desconexión transversal

Se debe anular el interbloqueo para desbloquear cualquier puerta.

La puerta primaria debe estar en la posición abierta para abrir la puerta secundaria.

La puerta primaria debe estar en posición abierta para abrir la desconexión transversal.

Las desconexiones diestras tienen la desconexión transversal a la derecha; las desconexiones zurdas tienen la desconexión transversal a la izquierda.

Las puertas se abren hacia la izquierda para desconexiones para diestros; las puertas se abren hacia la derecha para desconexiones para zurdos.

Los paquetes de desconexión de dos puertas (si se usan) tienen una desconexión transversal central y ambas puertas se abren en la misma dirección (no se superponen).

Una manija giratoria empotrada de bajo perfil con sistema de cierre (otras opciones disponibles) opera un sistema de cierre interno de 3 puntos en la puerta.

Sistema de barra de puerta en todas las puertas (no en la desconexión transversal)

Las puertas tienen un sistema de cierre Smooth Glide para un sello sólido con una fuerza de cierre baja.

Dos pernos de tierra en cada puerta

Las puertas y la desconexión transversal incluyen bisagras de 140° y están selladas para mantener la integridad del gabinete.

Barras de puerta desmontable en las puertas (no en la desconexión transversal)

Los cortes estándares derecho o izquierdo aceptan los siguientes tipos de dispositivos de desconexión montados en bridas: • Allen-Bradley (Bulletin 1494V disconnect switches with flange-mounted, variable-depth operating mechanisms, Bulletin 1494V flange-mounted variable-depth operating mechanisms for circuit breakers and 140U flexible cable operating mechanisms for 140U molded case circuit breakers) • Controles ABB (interruptores de desconexión de hasta 200 A y operadores para disyuntores automáticos ABB de hasta 800 A) • Eaton Cutler-Hammer (variable-depth disconnect switches up to 200 amp, operators for circuit breakers up to 600 amp, and FLEX SHAFT® handle mechanisms for circuit breakers) • General Electric (Type TDA variable-depth mechanisms for disconnect switches up to 200 amp, and operator mechanisms or SPECTRA FLEX® cable operator for circuit breakers up to 600 amp) • Siemens ITE (MAX-FLE X flange-mounted, variable-depth operating handle for disconnect switches and circuit breakers as well as some fixed-depth operators for disconnect switches • Schneider Square D (Class 9422 disconnect switches =200 amp with variable-depth or cable mechanisms for 30, 60 or 100 amp, and circuit breakers with variable-depth operators or cable mechanisms up to 400 amp)

Corte grande derecho con un corte más grande para usar con los siguientes interruptores de mayor amperaje: • Allen-Bradley 1494V-H2 handle used with 400 amp or 600 amp Allen-Bradley disconnect switches • Siemens ITE MA X-FLE X FHOHN handle used with MD 800 amp, ND (1200amp), PD (1600 amp) and RD (2000 amp)

La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al polvo, l agua y a la humedad y los contaminantes.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	1.9mm
Color:	Gris claro
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Anchura	Material	Altura	Cantidad de puertas	Tipo
P2DDRL228	31464	797mm	Acero suave	2183mm	1	Right Mullion
P2DDL1610	31394	998mm	Acero suave	1583mm	1	Left Mullion
P2DDL168	31397	797mm	Acero suave	1583mm	1	Left Mullion
P2DDL1810	31398	998mm	Acero suave	1783mm	1	Left Mullion
P2DDL188	31404	797mm	Acero suave	1783mm	1	Left Mullion
P2DDL2010	31405	998mm	Acero suave	1983mm	1	Left Mullion
P2DDL208	31411	797mm	Acero suave	1983mm	1	Left Mullion
P2DDL2210	31412	998mm	Acero suave	2183mm	1	Left Mullion
P2DDL228	31416	797mm	Acero suave	2183mm	1	Left Mullion
P2DDR1610	31417	998mm	Acero suave	1583mm	1	Right Mullion
P2DDR168	31422	797mm	Acero suave	1583mm	1	Right Mullion
P2DDR1810	31423	998mm	Acero suave	1783mm	1	Right Mullion
P2DDR188	31427	797mm	Acero suave	1783mm	1	Right Mullion
P2DDR2010	31428	998mm	Acero suave	1983mm	1	Right Mullion
P2DDR208	31434	797mm	Acero suave	1983mm	1	Right Mullion
P2DDR2210	31435	998mm	Acero suave	2183mm	1	Right Mullion

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura	Material	Altura	Cantidad de puertas	Tipo
P2DDR228	31441	797mm	Acero suave	2183mm	1	Right Mullion
P2DDR1610	31442	998mm	Acero suave	1583mm	1	Right Mullion
P2DDR168	31445	797mm	Acero suave	1583mm	1	Right Mullion
P2DDR1810	31446	998mm	Acero suave	1783mm	1	Right Mullion
P2DDR188	31452	797mm	Acero suave	1783mm	1	Right Mullion
P2DDR2010	31453	998mm	Acero suave	1983mm	1	Right Mullion
P2DDR208	31457	797mm	Acero suave	1983mm	1	Right Mullion
P2DDR2210	31458	998mm	Acero suave	2183mm	1	Right Mullion
P2DDL1612	31395	1198mm	Acero suave	1583mm	2	Left Mullion
P2DDL1616	31396	1597mm	Acero suave	1583mm	2	Left Mullion
P2DDL1812	31401	1198mm	Acero suave	1783mm	2	Left Mullion
P2DDL1816	31402	1597mm	Acero suave	1783mm	2	Left Mullion
P2DDL1818	31403	1798mm	Acero suave	1783mm	2	Left Mullion
P2DDL2012	31406	1198mm	Acero suave	1983mm	2	Left Mullion
P2DDL2016	31407	1597mm	Acero suave	1983mm	2	Left Mullion
P2DDL2018	31408	1798mm	Acero suave	1983mm	2	Left Mullion
P2DDL2212	31413	1198mm	Acero suave	2183mm	2	Left Mullion
P2DDL2216	31414	1597mm	Acero suave	2183mm	2	Left Mullion
P2DDL2218	31415	1798mm	Acero suave	2183mm	2	Left Mullion
P2DDR1612	31418	1198mm	Acero suave	1583mm	2	Right Mullion

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura	Material	Altura	Cantidad de puertas	Tipo
P2DDR1616	31421	1597mm	Acero suave	1583mm	2	Right Mullion
P2DDR1812	31424	1198mm	Acero suave	1783mm	2	Right Mullion
P2DDR1816	31425	1597mm	Acero suave	1783mm	2	Right Mullion
P2DDR1818	31426	1798mm	Acero suave	1783mm	2	Right Mullion
P2DDR2012	31431	1198mm	Acero suave	1983mm	2	Right Mullion
P2DDR2016	31432	1597mm	Acero suave	1983mm	2	Right Mullion
P2DDR2018	31433	1798mm	Acero suave	1983mm	2	Right Mullion
P2DDR2212	31436	1198mm	Acero suave	2183mm	2	Right Mullion
P2DDR2216	31437	1597mm	Acero suave	2183mm	2	Right Mullion
P2DDR2218	31438	1798mm	Acero suave	2183mm	2	Right Mullion
P2DDRL1612	31443	1198mm	Acero suave	1583mm	2	Right Mullion
P2DDRL1616	31444	1597mm	Acero suave	1583mm	2	Right Mullion
P2DDRL1812	31447	1198mm	Acero suave	1783mm	2	Right Mullion
P2DDRL1816	31448	1597mm	Acero suave	1783mm	2	Right Mullion
P2DDRL1818	31451	1798mm	Acero suave	1783mm	2	Right Mullion
P2DDRL2012	31454	1198mm	Acero suave	1983mm	2	Right Mullion
P2DDRL2016	31455	1597mm	Acero suave	1983mm	2	Right Mullion
P2DDRL2018	31456	1798mm	Acero suave	1983mm	2	Right Mullion
P2DDRL2212	31461	1198mm	Acero suave	2183mm	2	Right Mullion
P2DDRL2216	31462	1597mm	Acero suave	2183mm	2	Right Mullion

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura	Material	Altura	Cantidad de puertas	Tipo
P2DDRL2218	31463	1798mm	Acero suave	2183mm	2	Right Mullion

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE