

Placa de montaje ProLine G2



Las placas de montaje se usan con una base de pedestal para proporcionar soluciones de gestión de cableado manteniendo una clasificación NEMA 12. La exclusiva placa de montaje Duro-Stand de ProLine G2 fue diseñada para soportar el peso de una persona, facilitando el trabajo en el gabinete cuando la placa de montaje está instalada.

CARACTERÍSTICAS

Consta de una superficie de montaje base y placas de montaje con junta ajustable de espuma que permiten la entrada de cables.

Placas de montaje resistentes y ajustables diseñadas para soportar el peso de una persona

La cantidad de placas varía según la profundidad: 400 mm y 500 mm (3 placas); 600 mm (4 placas); 800 mm (6 placas); 1000 mm (8 placas)

Versiónes galvanizadas o pintadas

Sellado para mantener la clasificación 12 Tipo NEMA

Las placas de entrada están terminadas con pintura sobre superficies chapadas.

Puede usarse con base de pedestal (100 mm o 200 mm), 100 mm base de pedestal sólida, base móvil o base de transporte

Se puede usar sin base si se instalan ruedas, niveladores o pies para marcos.

Puede girarse 180 grados para la entrada de cables delantera o trasera.

Herrajes de instalación incluidos

Incluye una junta de espuma adicional que puede aplicarse para volver a colocar la abertura con juntas hacia el centro del gabinete o para crear dos puntos de acceso independientes.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.9mm

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Cantidad de tapas pasacables	Color	Código de color	Acabado
P2BGP104	30971	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP104G	30968	Acero suave	3			Galvanizado
P2BGP105	30973	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP105G	30972	Acero suave	3			Galvanizado
P2BGP106	30975	Acero suave	4	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP106G	30974	Acero suave	4			Galvanizado
P2BGP106HF	32958	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	Galvanizado, Polvo recubierto
P2BGP108	30977	Acero suave	6	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP108G	30976	Acero suave	6			Galvanizado
P2BGP124	30981	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP124G	30978	Acero suave	3			Galvanizado
P2BGP125	30983	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP125G	30982	Acero suave	3			Galvanizado
P2BGP126	30985	Acero suave	4	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP126G	30984	Acero suave	4			Galvanizado
P2BGP128	30987	Acero suave	6	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP128G	30986	Acero suave	6			Galvanizado

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Cantidad de tapas pasacables	Color	Código de color	Acabado
P2BGP164	30991	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP164G	30988	Acero suave	3			Galvanizado
P2BGP165	30993	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP165G	30992	Acero suave	3			Galvanizado
P2BGP166	30995	Acero suave	4	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP166G	30994	Acero suave	4			Galvanizado
P2BGP168	30997	Acero suave	6	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP168G	30996	Acero suave	6			Galvanizado
P2BGP185	31001	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP185G	30998	Acero suave	3			Galvanizado
P2BGP186	31003	Acero suave	4	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP186G	31002	Acero suave	4			Galvanizado
P2BGP188	31005	Acero suave	6	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP188G	31004	Acero suave	6			Galvanizado
P2BGP45	31007	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP45G	31006	Acero suave	3			Galvanizado
P2BGP46	31011	Acero suave	4	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP46G	31008	Acero suave	4			Galvanizado
P2BGP64	31013	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP64G	31012	Acero suave	3			Galvanizado

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Cantidad de tapas pasacables	Color	Código de color	Acabado
P2BGP65	31015	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP65G	31014	Acero suave	3			Galvanizado
P2BGP66	31017	Acero suave	4	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP66G	31016	Acero suave	4			Galvanizado
P2BGP66HF	32957	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	Galvanizado, Polvo recubierto
P2BGP68	31021	Acero suave	6	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP68G	31018	Acero suave	6			Galvanizado
P2BGP810	31023	Acero suave	8	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP810G	31022	Acero suave	8			Galvanizado
P2BGP84	31025	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP84G	31024	Acero suave	3			Galvanizado
P2BGP85	31027	Acero suave	3	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP85G	31026	Acero suave	3			Galvanizado
P2BGP86	31031	Acero suave	4	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP86G	31028	Acero suave	4			Galvanizado
P2BGP86HF	32962	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	Galvanizado, Polvo recubierto
P2BGP88	31033	Acero suave	6	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P2BGP88G	31032	Acero suave	6			Galvanizado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.