

Sistema de riel/Red de rejilla ProLine G2



Las rejillas de montaje ProLine G2 pueden usarse para crear una red de montaje o soporte dentro del marco. Las rejillas de montaje se suministran en pares y están disponibles en tres diseños: vertical de altura completa, horizontal con soportes de montaje y horizontal de una sola pieza con pestañas integradas. Las rejillas de montaje horizontales pueden montarse de adelante hacia atrás entre las verticales del marco (montadas en profundidad), lateralmente entre las verticales del marco o en profundidad (montadas a lo ancho), o incluso verticalmente entre las rejillas de montaje. Las rejillas de montaje verticales se usan para abarcar toda la altura de un gabinete.

CARACTERÍSTICAS

Instalación rápida de las rejillas de montaje usando el sujetador de carga frontal patentado BV-M6 (sujetador ciego, variable basado en tornillos M6), que es una alternativa innovadora a las tuercas enjauladas o tornillos autorroscantes.

El patrón de los orificios de montaje es de 25 mm en el centro, alternando agujeros redondos y rectangulares para acomodar diversos herrajes: los orificios rectangulares admiten sujetadores BV-M6 o tuercas enjauladas de carga frontal.

Las rejillas de montaje horizontales se ofrecen en configuraciones de 1 fila y 3 filas, así como con opciones de montaje en soporte o en pestañas (una sola pieza).

Las rejillas de montaje en ancho requieren un aumento de 100 mm de la longitud sobre el ancho nominal del marco (es decir, un gabinete de 600 mm de ancho requiere una rejilla de montaje de 700 mm).

Rejillas de montaje horizontales para soporte vertical de pared: Los soportes de montaje se instalan usando un sólo BV-M6 (o tuerca enjaulada de carga frontal) por soporte. La rejilla de montaje se engancha en los soportes montados y encaja en su lugar para una fácil instalación; este diseño de rejilla de montaje puede montarse verticalmente entre otras rejillas de montaje, ya que el conjunto está en un sólo plano.

Rejillas de montaje de una sola pieza, horizontales, de montaje en pestaña: La rejilla de montaje está construida de una sola pieza, con una lengüeta que permite que quede al ras del marco. Este diseño de rejilla de montaje no debe usarse cuando se monta verticalmente entre otras rejillas de montaje, ya que la pestaña desplazada introduce un segundo plano que puede interferir con la instalación de la cubierta en los lados.

Se suministra en pares y está hecha de acero conductor calibre 14 (1.75 mm)

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.9mm
Acabado: Galvanizado

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Compatible con ancho de bastidor
P2G1R15	31857				Acero suave	1400mm
P2G1R17	31858				Acero suave	1600mm
P2G1R6	31865	25mm	24mm	440mm	Acero suave	500mm
P2G3R6	31881	75mm	24mm	440mm	Acero suave	500mm
P2G3R7	31882	75mm	24mm	540mm	Acero suave	600mm
P2G3R8	31883	75mm	24mm	640mm	Acero suave	
P2G3R9	31884	75mm	24mm	740mm	Acero suave	800mm
P2G1RT4	36161				Acero suave	
P2G1RT5	36162				Acero suave	400mm
P2G1R10	31854				Acero suave	
P2G1R11	31855				Acero suave	1000mm
P2G1R13	31856				Acero suave	1200mm
P2G1R19	31862				Acero suave	1800mm
P2G1R4	31863				Acero suave	
P2G1R5	31864				Acero suave	400mm
P2G1R7	31866				Acero suave	600mm
P2G1R8	31867				Acero suave	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Compatible con ancho de bastidor
P2G1R9	31868				Acero suave	800mm
P2G1RT10	36167				Acero suave	
P2G1RT6	36163				Acero suave	
P2G1RT7	36164				Acero suave	600mm
P2G1RT8	36165				Acero suave	
P2G1RT9	36166				Acero suave	800mm
P2G3R10	31871				Acero suave	
P2G3R11	31872				Acero suave	1000mm
P2G3R13	31873				Acero suave	1200mm
P2G3R15	31874				Acero suave	1400mm
P2G3R17	31875				Acero suave	1600mm
P2G3R19	31876				Acero suave	1800mm
P2G3R4	31877				Acero suave	
P2G3R5	31878				Acero suave	400mm
P2G3RT10	36176				Acero suave	
P2G3RT4	36168				Acero suave	
P2G3RT5	36171				Acero suave	400mm
P2G3RT6	36172				Acero suave	
P2G3RT7	36173				Acero suave	600mm
P2G3RT8	36174				Acero suave	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Compatible con ancho de bastidor
P2G3RT9	36175				Acero suave	800mm
P2GV3R10	31906				Acero suave	
P2GV3R12	31907				Acero suave	
P2GV3R14	31908				Acero suave	
P2GV3R16	31911				Acero suave	
P2GV3R18	31912				Acero suave	
P2GV3R20	31913				Acero suave	
P2GV3R22	31914				Acero suave	
P2GV3R6	31915				Acero suave	
P2GV3R8	31916				Acero suave	

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE