

Cubierta sólida ProLine G2 (delantera o trasera)



Los laterales sólidos ProLine G2 encierran los lados abiertos del marco del gabinete modular y tienen elementos de diseño innovadores incorporados para garantizar una instalación rápida y un soporte estructural mejorado.

CARACTERÍSTICAS

Colgador de bisagra en la parte superior para facilitar la alineación

Doblادillos de acero formados en los lados de las cubiertas para un mejor soporte estructural y para proteger al usuario de bordes afilados.

La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.

Se fija al marco del gabinete con tornillos de cabeza plana de perfil bajo.

La puerta se puede invertir sin quitar las cubiertas laterales.

Utilizado en los lados del marco ProLine G2.

No adecuado como guía de cables entre gabinetes (en su lugar, utilice el panel de guía de cables ProLine G2).

Dos pernos de tierra

Se incluyen los herrajes de montaje.

Las cubiertas sólidas cuentan con un acabado de pintura sobre superficies chapadas.

ESPECIFICACIONES

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
P2C1012	34774	983mm	1198mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C106	31188	983mm	598mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C108	31191	983mm	798mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C1212	34771	1183mm	1198mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C126	31192	1183mm	598mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C128	31193	1183mm	798mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C1412	34768	1383mm	1198mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C146	31195	1383mm	598mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C146HF	31194	1383mm	598mm	20mm	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2C1610	32953	1583mm	998mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C1612	34766	1583mm	1198mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C165	32935	1583mm	498mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C166	31197	1583mm	598mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C167	32936	1583mm	698mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C168	31198	1583mm	798mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C169	32937	1583mm	898mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C1810	31202	1783mm	998mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
P2C1810HF	31201	1783mm	998mm	20mm	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2C184	31203	1783mm	398mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C185	32938	1783mm	498mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C186	31204	1783mm	598mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C186HF	32954	1783mm	598mm	20mm	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2C188	31205	1783mm	798mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C189	32943	1783mm	898mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C2010	31206	1983mm	998mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C2012	34762	1983mm	1198mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C204	31207	1983mm	398mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C205	32944	1983mm	498mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C206	31211	1983mm	598mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C206HF	31208	1983mm	598mm	20mm	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2C208	31213	1983mm	798mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C208HF	31212	1983mm	798mm	20mm	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2C2210	31214	2183mm	998mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C2212	34757	2183mm	1198mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C225	32947	2183mm	498mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C226	31215	2183mm	598mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C226HF	32955	2183mm	598mm	20mm	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
P2C228	31216	2183mm	798mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C228HF	32956	2183mm	798mm	20mm	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2C64	31217	583mm	398mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C66	31218	583mm	598mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C68	31221	583mm	789mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C86	31222	783mm	598mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C88	31223	783mm	798mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2C148	31196				Acero suave	Polvo recubierto
P2C187	32942				Acero suave	Polvo recubierto
P2C207	32945				Acero suave	Polvo recubierto
P2C227	32948				Acero suave	Polvo recubierto
P2C1812	34764				Acero suave	Polvo recubierto
P2C209	32946				Acero suave	Polvo recubierto
P2C229	32952				Acero suave	Polvo recubierto

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.