


# Gabinete HMI con frente inclinado ProLine

## Puerta frontal superior



Las puertas sólidas están disponibles con o sin ventanas. Las puertas tienen bisagras en el borde inferior y cerrojos de un cuarto de vuelta. Un conjunto de brazo de detención sostiene la puerta a 95° (horizontal) desde su posición cerrada. Se encuentran disponibles opciones estándar de cerrojo e inserto. Perno de tierra y hardware de montaje incluidos. La junta de espuma de poliuretano sin costuras garantiza un sello hermético al agua y al polvo. La ventana de policarbonato de las puertas de ventana tiene grosor máximo de 0.25 pulg. y un tinte gris humo. La ventana se puede reemplazar en campo.

### CARACTERÍSTICAS

Las puertas tienen bisagras en el borde inferior y cerrojos de un cuarto de vuelta

Perno de tierra y hardware de montaje

## ESPECIFICACIONES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Color:</b>           | Gris claro       |
| <b>Material:</b>        | Acero suave      |
| <b>Acabado:</b>         | Polvo recubierto |
| <b>Código de color:</b> | RAL 7035         |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Espesor | Tamaño de ventana |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|---------|-------------------|
| PDS46F             | 36639              | 400mm  | 600mm   | 565mm | 1.52mm  |                   |
| PDS512F            | 36669              | 500mm  | 1200mm  | 565mm | 1.52mm  |                   |
| PDS56F             | 36649              | 500mm  | 600mm   | 565mm | 1.52mm  |                   |
| PDS58F             | 36659              | 500mm  | 800mm   | 565mm | 1.52mm  |                   |
| PDS712F            | 36699              | 700mm  | 1200mm  | 565mm | 1.52mm  |                   |
| PDS76F             | 36679              | 700mm  | 600mm   | 565mm | 1.52mm  |                   |
| PDS78F             | 36689              | 700mm  | 800mm   | 565mm | 1.52mm  |                   |
| PDW46F             | 36709              | 400mm  | 600mm   | 565mm | 1.52mm  | 254 x 432mm       |
| PDW56F             | 36719              | 500mm  | 600mm   | 565mm | 1.52mm  | 362 x 432mm       |
| PDW56W16           | 36729              | 500mm  | 600mm   | 565mm | 1.52mm  | 254 x 318mm       |
| PDW58F             | 36739              | 500mm  | 800mm   | 565mm | 1.52mm  | 362 x 635mm       |
| PDW76F             | 36749              | 700mm  | 600mm   | 565mm | 1.52mm  | 559 x 432mm       |
| PDW76W21           | 36759              | 700mm  | 600mm   | 565mm | 1.52mm  | 330 x 432mm       |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.