

Base de transporte ProLine



Las bases de transporte ProLine proporcionan un transporte seguro para los marcos ProLine, desde bahía sencilla hasta un máximo de 3000 mm (118.11 pulgadas) en un sistema de múltiples bahías. Las bases de transporte se pueden configurar en una variedad de combinaciones. Están hechas de acero calibre 10 y acabado con pintura en polvo de poliéster negra texturizada RAL 9005. El diseño único permite acceso de elevación ROL-A-LIFT® desde cada extremo. Una placa de montaje extraíble permite el acceso a los cables entre las bases. ROL-A-LIFT es una marca comercial de Skarnes Inc.

CARACTERÍSTICAS

Las placas de cubierta laterales extraíbles permiten el acceso a los cables entre las bases.

Se puede usar en gabinetes ensamblados hasta un máximo de 300 mm (118.11 pulgadas) de ancho total.

Mantiene la clasificación NEMA 12 sin necesidad de placa de montaje.

Incluye junta y herrajes de instalación.

El diseño único permite el acceso al montacargas desde cada extremo.

Puede configurarse en una variedad de combinaciones.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 3.4mm Color: Jet Black Código de color: **RAL 9005**

Table 1/1			
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Envío rápido
PTB1126	14156	Acero suave	No
PTB186	14154	Acero suave	No
PTB168	14157	Acero suave	No
PTB1106	14155	Acero suave	No
PTB166	14152	Acero suave	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY HOFFMAN TRACHTE ILSCO SCHROFF **ERICO**