


Estante deslizable para montaje en rack



El estante deslizable para montaje en rack permite un fácil acceso a los dispositivos montados en el rack. El estante es de acero de calibre 16 con soportes de acero de calibre 12. El estante se monta en la superficie frontal de los ángulos del rack delantero y trasero. Cuando se monta directamente en un marco, la clasificación de carga es de 150 lb (68 kg) con cuatro montajes en ángulo de rack y 75 lb (34 kg) con montaje en ángulo de rack frontal. Los accesorios para racks que son más cortos que la profundidad del gabinete pueden montarse en ángulos de rack o soportes de accesorios de marco con rieles sujetadores. Estos artículos se ordenan por separado.

CARACTERÍSTICAS

El estante es de acero de calibre 16 con soportes de acero de calibre 12.

Se monta en la superficie frontal de los ángulos del rack delantero y trasero.

La clasificación de carga es de 150 lb (68 kg) con cuatro ángulos de rack montados directamente en las verticales del marco; capacidad de carga reducida a 75 lb (34 kg) sólo con montaje en ángulo de rack frontal.

Los accesorios para racks que son más cortos que la profundidad del gabinete pueden montarse en ángulos de rack o soportes de accesorios de marco con rieles sujetadores. Estos artículos se ordenan por separado.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.52mm
Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Fondo máximo	Bandeja extraíble	Unidades de rack	Color
P19SHP810	30435	Acero suave	1050mm	432mm	2U	Gris claro
P19SHP68	30434	Acero suave	950mm	432mm	2U	Gris claro
P19SHP68B	10013	Acero suave	950mm	432mm	2U	Jet Black
P19SHP810B	10014	Acero suave	1050mm	432mm	2U	Jet Black
P23SHP68	30436	Acero suave	950mm	432mm	2U	Gris claro
P23SHP68B	10015	Acero suave	950mm	432mm	2U	Jet Black
P23SHP810	30437	Acero suave	1050mm	432mm	2U	Gris claro
P23SHP810B	10016	Acero suave	1050mm	432mm	2U	Jet Black

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: solo coloque estantes en aplicaciones con cuatro puntos de fijación.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.