

Montajes de ventilador montable en rack



Las bandejas para ventiladores son una solución versátil para enfriar jaulas y racks de tarjetas. El enfriamiento redundante con detección de fallas opcional hace que este motor de aire sea la opción obvia para equipos sensibles. El espacio de rack mínimo y los ventiladores reposicionables alojan a los gabinetes más pequeños de la actualidad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocido por UL

Motores certificados por CSA

CE

CARACTERÍSTICAS

Altura del panel delgado 1.75 pulg. (44 mm)

Montable en rack de 19 pulg.

Tiras de ventilador ajustables en campo para optimizar el flujo de aire

Fácil acceso a la bandeja del ventilador desde la parte delantera y trasera

Instalación simplificada sin necesidad de acceso lateral

Braket de soporte

Guarda de escape

Bandejas para cable de alimentación de CA de 6 pulg., bloque de terminales en bandejas de CD

Motores con rodamiento de bola lubricados permanentemente

Probado funcionalmente al 100%

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Cantidad de ventiladores
UEB17H115	22267	44mm	483mm	203mm	1.52mm	3
UEB17H230	22273	44mm	483mm	203mm	1.52mm	3

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE