


Paneles de rack



Los paneles de rack se montan en ángulos para rack y pueden usarse para montar componentes o como placa ciega. Todos los paneles son planos con orificios oblongos con un espaciado estándar EIA. El hardware de montaje se vende por separado. El kit de paquete de sujetadores recomendado es ECNSM6.

CARACTERÍSTICAS

Disponible en aluminio o acero pintado; el acero está recubierto con pintura RAL 7035 en polvo de poliéster gris claro texturizada

Los paneles de aluminio son de 0.125 pulg. de grosor en aleación 5052-H32; los paneles de acero son calibre 12

Todos los paneles son planos con orificios oblongos con espaciado estándar EIA (unidades de rack).

El hardware de montaje se vende por separado; recomendar el uso de ECNSM6.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Unidades de rack	Color	Código de color	Acabado
P19RP1UA	77020	Aluminio	1U			Cepillado
P19RP5UA	77060	Aluminio	5U			Cepillado
P19RP3UA	77040	Aluminio	3U			Cepillado
P19RP7UA	77080	Aluminio	7U			Cepillado
P19RP4UA	77050	Aluminio	4U			Cepillado
P19RP12UA	77130	Aluminio	12U			Cepillado
P19RP11UA	77120	Aluminio	11U			Cepillado
P19RP6UA	77070	Aluminio	6U			Cepillado
P19RP2UA	77030	Aluminio	2U			Cepillado
P19RP8UA	77090	Aluminio	8U			Cepillado
P19RP9UA	77100	Aluminio	9U			Cepillado
P19RP10UA	77110	Aluminio	10U			Cepillado
P24RP8UA	77010	Aluminio	8U			Cepillado
P24RP4UA	76980	Aluminio	4U			Cepillado
P24RP2UA	76960	Aluminio	2U			Cepillado
P24RP5UA	76990	Aluminio				Cepillado
P19RP16UA	77140	Aluminio	16U			Cepillado
P23RP1UA	76900	Aluminio	1U			Cepillado

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Unidades de rack	Color	Código de color	Acabado
P23RP3UA	76920	Aluminio	3U			Cepillado
P23RP4UA	76930	Aluminio	4U			Cepillado
P19RP1UP	76710	Acero suave	1U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P23RP1UP	76590	Acero suave	1U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP2UP	76720	Acero suave	2U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P24RP2UP	76650	Acero suave	2U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P23RP2UP	76600	Acero suave	2U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP3UP	76730	Acero suave	3U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP4UP	76740	Acero suave	4U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP5UP	76750	Acero suave	5U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP6UP	76760	Acero suave	6U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP8UP	76780	Acero suave	8U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP7UP	76770	Acero suave	7U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP9UP	76790	Acero suave	9U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP10UP	76800	Acero suave	10U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP16UP	76830	Acero suave	16U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP12UP	76820	Acero suave	12U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P19RP11UP	76810	Acero suave	11U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P24RP5UP	76680	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P24RP3UP	76660	Acero suave	3U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Unidades de rack	Color	Código de color	Acabado
P24RP8UP	76700	Acero suave	8U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P24RP6UP	76690	Acero suave	6U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P24RP4UP	76670	Acero suave	4U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P23RP3UP	76610	Acero suave	3U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
P23RP4UP	76620	Acero suave	4U	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE