

## Reductores de ancho 19", CIWR



Estos perfiles se fijan al marco en armarios de 800 mm de ancho de altura completa o parcial para montar perfiles de 19". También se pueden utilizar para reforzar los perfiles de 19" de altura completa si se montan de manera transversal en el centro del armario.

### CARACTERÍSTICAS

Descripción: Se utiliza para obtener facilidades de montaje en 19" para armarios de ancho 800mm. Permite el montaje de perfiles CIP/CIPP en altura parcial o total y cualquier profundidad.

Material: Acero cincado de 1.5 mm

Carga máxima: El peso máximo soportado es de 5000N en 2 pares de CIWR y 8000N en 3 pares de CIWR.

Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.

Carga máxima: Maximum supported weight is 5000N (1124) on 2 pair of CIWR and 8000N (180) on 3 pair of CIWR

## ESPECIFICACIONES

**Espesor:** 2mm  
**Material:** Acero suave  
**Acabado:** Zinc plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Anchura de la placa de montaje	Material del armario
CIWR8196	CIWR8196	80mm	800mm	600mm	19mm	Acero suave
CIWR8198	CIWR8198	80mm	800mm	800mm	19mm	Acero suave

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**